

Gebrauchsanleitung

Beuterverschluss «clever»

Material: Kunststoff

Farbe: rot/weiss

Hitzebeständigkeit: --

Masse (LxBxH):

Klein: 11 x 2,1 x 1,2 cm

Gross: 17 x 2,1 x 1,2 cm



Artikel-Nr.:

25015 (2 x 5 Stück)

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

1. Beutel mit der Öffnung nach oben über das runde weisse Kunststoffröhrchen falten.
2. Röhrchen zusammen mit dem Beutel über die gesamte Länge in die Vertiefung des zweiten Kunststoffteils drücken.



Hinweis:

- Der Beuterverschluss «clever» eignet sich für die Anwendung im Tiefkühler.
- Der Beuterverschluss «clever» kann auch für Beutel mit flüssigem Inhalt verwendet werden.

Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: mit heissem Wasser und mildem Spülmittel.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25015_d11_150311